

KERN EFC 30K-3

KERN

Plateauweegschaal met geïntegreerde accu, display met krachtige led's en een statief voor optimaal bedieningscomfort



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Plateauweegschaal |
| Productfamilie | EFC |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 30 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,002 kg |
| Resolutie | 15.000 |
| Linearisatie | ± 0,004 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,004 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg lb PCS |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 30 kg (M1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 3 kg; 6 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg; 30 kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 30 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,006 kg |
| Maximale kruip (15 minuten) | 8 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 16 g |
| Weegcel type | aluminium IP65 met siliconen coating |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Type display | LED |
| Scherm type | LED-segmenten |
| Scherm grootte | 165×64 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | geen |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 52 mm |
| Scherm cijferhoogte | 52 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 252×162×57 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 400×300×124 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | staal, gelakt |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 400×300 mm |
| Afleesinrichting kabellengte | 3 m |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Meetcellen - aantal | 1 |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Statief hoogte | 600 mm |
| Statief draaibaar | ✓ |
| Statief kantelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|--|--|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| Tarreefunctie | handmatig (eenmaal en verschillende keren) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Standby-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |

KERN EFC 30K-3

KERN

Plateauweegschaal met geïntegreerde accu, display met krachtige led's en een statief voor optimaal bedieningscomfort

Tellen

| | |
|---|--------------------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 1 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 10 g |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | n (willekeurig aantal stukken) |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 30.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5 V, 1 A |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 30 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 50 h |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterij capaciteit | 4.000 mAh |
| Batterij spanning | 3,7 V |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 800×460×230 mm |
| Nettogewicht | 8 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 8 kg |
| Brutogewicht ca. | 10 kg |
| Verzendgewicht | 16,9 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

