

KERN EFS 500-2

KERN

Il magico salvaspazio – bilancia didattica impilabile per l'insegnamento sperimentale



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilancia da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance didattiche |
| Famiglia di prodotti | EFS |

Sistema di misura

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Numero di portata | 1 |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 500 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Risoluzione | 50.000 |
| Linearità | ± 0,03 g |
| Linearizzazione in punti | 2 |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Unità preimpostata | g |
| Unità di misura | g gn dwt ozt lb oz |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 500 g (F2) |
| Possibili punti di regolazione | 500 g |
| Tempo di stabilizzazione | 2,5 s |
| Tempo di riscaldamento | 120 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,05 g |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 40 mg |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 80 mg |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo di display | LCD |
| Display tipo | LCD |
| Display dimensioni | 55×23 mm |
| Display retroilluminato | no |
| Display altezza cifre | 15 mm |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Linguaggio simbolico |

Design

| | |
|--|-----------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 145×205×46,5 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 130×125×10 mm |
| Materiale alloggiamento del display | Plastica |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale piatto di pesata | plastica |
| Materiale piattaforma | Plastica |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 134×127 mm |

Funzioni

| | |
|---|---------------------------------|
| Numero di tasti per il comando | 2 |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 3 min off 1 min 30 sec |
| Visualizzazione capacità | ✓ |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Protetta IP - unità completa | - |

Alimentazione

| | |
|---|------------------------------|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 5,9V, 1A |
| Alimentatore di rete tipo | Alimentatore di rete |
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO UK US CH |
| Batteria | 4×1.5 V AA |
| Tipo di batteria/accumulatore | Alcalino(-manganese) |
| Collegamento della batteria | Cuscinetto + Molla |
| Batteria tensione | 6 V |
| Batteria tempo di carica | 200 h |

KERN EFS 500-2

KERN

Il magico salvaspazio – bilancia didattica impilabile per l'insegnamento sperimentale

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|-------|
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |
| Temperatura ambiente [Min] | 10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 255×200×70 mm |
| Peso netto | 0,43 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,45 kg |
| Peso lordo ca. | 0,60 kg |
| Peso di spedizione | 0,7 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-247 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-127 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

