

KERN EFS 5000-0S05

KERN

Een ruimtewonder - stapelbare schoolweegschaal voor experimenteel onderwijs



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Schoolweegschaal
Productfamilie	EFS

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Aantal weegbereiken	1
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	5200 g
Afreesbaarheid [d]	1 g
Resolutie	5.200
Linearisatie	± 3 g
Linearisatie in punten	2
Reproduceerbaarheid	1 g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g gn dwt ozt lb oz
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	5 kg
Inslingertijd	2,5 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 g
Maximale kruip (15 minuten)	4 g

Maximale kruip (30 minuten)	8 g
-----------------------------	-----

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm grootte	55×23 mm
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	15 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	145×205×46,5 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	130×125×10 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal plateau	Kunststoffen
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	134×127 mm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	2
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	off 1 min 30 sec
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Bescherming IP - complete unit	-

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5,9V, 1A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK US CH
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij spanning	30 V

KERN EFS 5000-0S05



Een ruimtewonder - stapelbare schoolweegschaal voor experimenteel onderwijs

Batterij oplaadtijd 200 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 255×200×70 mm

Nettogewicht 0,52 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 0,55 kg

Brutogewicht ca. 3,0 kg

Verzendgewicht 3 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248S05

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128S05

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

