

KERN EHA 1000-1

KERN

Het compacte allroundmodel met robuust edelstalen weegplateau voor laboratoria, de industrie en leerbedrijven



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Schoolweegschaal
Productfamilie	EHA

Meetsysteem	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Aantal weegbereiken	1
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1000 g
Afreesbaarheid [d]	0,1 g
Resolutie	10.000
Linearisatie	± 0,3 g
Reproduceerbaarheid	0,3 g
Tarrabereik	1000 g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g gn dwt ct oz
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	500 g (M1); 1 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	500 g; 1 kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g
Maximale kruip (15 minuten)	400 mg
Maximale kruip (30 minuten)	800 mg

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm grootte	75×32 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	22 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×160×50 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	120×120×7 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	120×120 mm
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓

Tellen	
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	10.000

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 600 mA
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

KERN EHA 1000-1

Het compacte allroundmodel met robuust edelstalen weegplateau voor laboratoria, de industrie en leerbedrijven

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Batterij	2×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	70 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	245×204×76 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,75 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

