

KERN EHA 500-2

KERN

Il modello compatto allround con robusto piatto di pesata in acciaio inossidabile per il laboratorio, l'industria e l'insegnamento



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance didattiche
Famiglia di prodotti	EHA

Sistema di misura	
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	500 g
Divisione [d]	0,01 g
Risoluzione	50.000
Linearità	± 0,03 g
Riproducibilità	0,03 g
Range di tara	500 g
Unità preimpostata	g

Unità di misura	g
	gn
	dwt
	ct
	oz

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F2); 500 g (F2)
Possibili punti di regolazione	200 g; 500 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,03 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	40 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	80 mg

Omologazione	
Marchio CE	✓

Display	
Tipo di display	LCD
Display dimensioni	75×32 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	22 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×160×50 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	Plastica ABS
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Plastica
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	105 mm
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni	
Numero di tasti per il comando	5
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	5 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione di conteggio	✓

Conteggio	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	10 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	100 mg
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	50.000

Alimentazione	
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 600 mA
Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Batteria	2×1.5 V AA

KERN EHA 500-2

Il modello compatto allround con robusto piatto di pesata in acciaio inossidabile per il laboratorio, l'industria e l'insegnamento

Tipo di batteria/accumulatore Alcalino(-manganese)

Collegamento della batteria Inserto per batteria

Batteria tempo di carica 70 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max] 80 %

Temperatura ambiente [Min] 5 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N) 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 245×204×76 mm

Peso netto 0,5 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,50 kg

Peso lordo ca. 0,75 kg

Peso di spedizione 0,8 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione 961-247

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-127

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

