

KERN EHA 500-2

KERN

Het compacte allroundmodel met robuust edelstalen weegplateau voor laboratoria, de industrie en leerbedrijven



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Schoolweegschaal
Productfamilie	EHA

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	500 g
Afreesbaarheid [d]	0,01 g
Resolutie	50.000
Linearisatie	± 0,03 g
Reproduceerbaarheid	0,03 g
Tarrabereik	500 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Eenheden	g
	gn
	dwt
	ct
	oz

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
---------------------	------------------------------

Aanbevolen justergewicht	200 g (F2); 500 g (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	200 g; 500 g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,03 g
Maximale kruip (15 minuten)	40 mg
Maximale kruip (30 minuten)	80 mg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm grootte	75×32 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	22 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×160×50 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	105 mm
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	10 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	100 mg
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	50.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 600 mA
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH

KERN EHA 500-2

Het compacte allroundmodel met robuust edelstalen weegplateau voor laboratoria, de industrie en leerbedrijven

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Batterij	2×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	70 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	245×204×76 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,75 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

