


# KERN EWJ 600-3

# KERN

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne



Points d'ajustage possibles	200 g; 400 g; 600 g
Ajustage automatique - Intervalle de temps standard	2 h
Temps de stabilisation	6 s
Temps de préchauffage	4 h
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,004 g
Fluage maximal (15 minutes)	10 mg
Fluage maximal (30 minutes)	20 mg
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran type	LCD
Écran taille	129 x 27
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	21 mm
Langues de l'interface utilisateur	Anglais Langage symbolique

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	220×340×105 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l'intérieur (L×P×H)	134×128×80 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l'extérieur (L×P×H)	144×139×81 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	220×340×180 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	Acier inoxydable
Matériau chambre de protection	plastique, verre
Dimensions surface de pesée (Ø)	120 mm
Fixation de transport - couple de serrage	0,1 Nm
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Vis de nivellement réglables	✓

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	7
	5 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
	1 min
	30 min

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance de précision
Famille de produits	EWJ

## Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	600 g
Lecture [d]	0,001 g
Résolution	600.000
Linéarité	± 0,005 g
Reproductibilité	0,003 g
Unité prééglée	g

Unités de mesure	g gn dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz ffa tol m
------------------	---

USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	6 g
--------------------------------------	-----

Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids interne (automatique)
-------------------------	---

Poids de réglage recommandé	600 g (E2)
-----------------------------	------------

# KERN EWJ 600-3

**KERN**

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne

	60 min	
	30 sec	
Indication de capacité	✓	
Fonction PreTare	✓	
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)	
Fonction Hold	✓	
Détermination de pourcentage	✓	
Fonction comptage	✓	
Pesée de tolérance	✓	
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique	
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓	
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)	
Interfaces	RS-232 de série Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory) USB-Device	
Protection IP - écran	non protection IP	
Protection IP - capteur de charge	IP65	

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	2 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	20 mg
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, free, Input
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	300.000

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS

	UK
	US
	CH
Batterie en option	Batterie en option - interne
Batterie temps de chargement	6,5 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	32 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	57 h
Type de pile/accu	Pb
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	410×300×280 mm
Poids net	2,175 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,2 kg
Poids brut env.	4,0 kg
Poids d'expédition	6,9 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	963-103
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

# KERN EWJ 600-3



Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

