


KERN EWJ 600-3

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering



Categorie

| | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Precisieweegschaal |
| Productfamilie | EWJ |

Meetsysteem

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 600 g |
| Afreesbaarheid [d] | 0,001 g |
| Resolutie | 600.000 |
| Linearisatie | ± 0,005 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,003 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |

| | |
|----------|---------------------|
| Eenheden | g |
| | gn |
| | dwt |
| | tl (Tw) |
| | tl (HK) |
| | ozt |
| | tl (Singap, Malays) |
| | ct |
| | mo |
| | lb |
| | oz |
| | ffa |

| | |
|-----------------------------------|--|
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%) | 6 g |
| Justermogelijkheden | Justering met intern gewicht (automatisch) |
| Aanbevolen justergewicht | 600 g (E2) |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Mogelijke aanpassingspunten | 200 g; 400 g; 600 g |
| Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval | 2 h |
| Inslingertijd | 6 s |
| Opwarmtijd | 4 h |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,004 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 10 mg |
| Maximale kruip (30 minuten) | 20 mg |
| Weegcel type | aluminium IP65 met siliconen coating |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm grootte | 129 x 27 |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 21 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Engels Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|---|-----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 220×340×105 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H) | 134×128×80 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H) | 144×139×81 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 220×340×180 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | Edelstaal |
| Materiaal windbescherming | kunststof, glas |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 120 mm |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|--------|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| | 5 min |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 2 min |
| | 1 min |
| | 30 min |

KERN EWJ 600-3

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering

| | | |
|--|--|--|
| | 60 min 30 sec | |
| Capaciteitsaanduiding | ✓ | |
| PreTare-functie | ✓ | |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) | |
| Hold-functie | ✓ | |
| Percentage bepalen | ✓ | |
| Telfunctie | ✓ | |
| Tolerantie wegen | ✓ | |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel | |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ | |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) | |
| Interfaces | RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) USB-Device | |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging | |
| Bescherming IP - meetoel | IP65 | |

Tellen

| | |
|---|----------------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 2 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 20 mg |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, free, Input |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 300.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|---------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK |

| | |
|---|-------------------------|
| | US CH |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
| Accu oplaadtijd | 6,5 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 32 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 57 h |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterijaansluiting | 2-polige kuipconnector |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 410×300×280 mm |
| Nettogewicht | 2,175 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,2 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,0 kg |
| Verzendgewicht | 6,9 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-103 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

KERN EWJ 600-3



Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

