

# KERN FEJ 62K-4DM

# KERN

Hoog belastbare precisieweegschaal met wachtwoordbeveiligd gebruikersbeheer



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Precisieweegschaal
Productfamilie	FEJ

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Weegstelsel	Stemvork
Weegbereik [Max]	6200 g; 62000 g
Afreesbaarheid [d]	0,1 g; 1 g
Resolutie	62.000; 62.000
Linearisatie	± 0,3 g; 3 g
Reproduceerbaarheid	0,1 g; 1 g
Tarabereik	62000 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

	kg
	g
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
Eenheden	ozt
	tl (Singap, Malays)
	ct
	lb
	oz
	tol
	mom

Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
	g
Minimumgewicht [Min]	5 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	200 g

Justermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
---------------------	--

Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min; 120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g; 3 g

## Approval

CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	II
Ijkeenheid [e]	1 g
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

## Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm grootte	172×58 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	8,5 mm
Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	290×180×80 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×520×170 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×350×150 mm
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Materiaal behuizing	edelstaal, gietijzer
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	350×400 mm
Afleesinrichting kabellengte	1 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓

## Funcities

Aantal toetsen voor bediening	9
Capaciteitsaanduiding	✓
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Standby-functie	✓

# KERN FEJ 62K-4DM

# KERN

Hoog belastbare precisieweegschaal met wachtwoordbeveiligd gebruikersbeheer

Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Haak (optionele)
Interfaces	Digital I/O (optionele, factory) RS-232 standaard - 2x
Bescherming IP - complete unit	IP65
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	IP65

## Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 30, 50, 100, n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	620.000

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1.0 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	10 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	490x830x430 mm
Nettogewicht	19 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	19 kg
Brutogewicht ca.	26 kg
Verzendgewicht	35 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-218
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

