

KERN FH 20K

KERN

Aparelho de medição de força digital universal para medições de força de tração e de pressão com célula de medição externa



Dimensões da caixa (L×P×A)	80×55×30 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	180×55×30 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Comprimento do cabo	3 m
Suspensão da carga (força de tração)	Cabeça articulada
Montagem - aplicação de força	Furo roscado M12
Montagem - dissipação de força	Furo roscado M12

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	1 - 60 min
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função do valor limite	✓
Função memória	✓
Interfaces	RS-232 de série USB-Device

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V 1000 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador tiempo de carga	120 min
Acumulador tempo de operação - con retroiluminación	24 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación	40 h
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças digital (célula de medição externa)
Família de produto	FH-M

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	kN
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Gama de medição força [Max] (N)	20 kN
Leitura força [d] (N)	10 N
Direcções da força	tração pressão
Cabeça de medição frequência	2 kHz
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Memória interna de dados: Número de grupos de valores	1
Memória interna de dados: Número de valores individuais	10

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã reversível	✓

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	240×70×40 mm
-------------------------	--------------

KERN FH 20K



Aparelho de medição de força digital universal para medições de força de tração e de pressão com célula de medição externa

Temperatura de armazenamento [Min] -10 °C

Temperatura de armazenamento [Max] 40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	360×240×170 mm
Peso líquido	1,403 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envio	2,9 kg

Serviços


Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração) 961-164

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão) 961-264

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão) 961-364

Pictogramas

STANDARD



OPTION

