

# KERN FOB 10K-3LM

# KERN

Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken, optioneel met ijking



Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	5 g
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

<b>Schermb</b>	
Type display	LCD
Schermb achtergrondverlichting	✓
Schermb cijferhoogte	25 mm

<b>Ontwerp</b>	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	256×285×100 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	248×198 mm

<b>Functies</b>	
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Bescherming IP - complete unit	IP67

<b>Stroomvoorziening</b>	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO CH
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	48 h
Batterij bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	48 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	66 h

<b>Milieuomstandigheden</b>	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %

<b>Categorie</b>	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Roestvrijstalen tafelweegschaal
Productfamilie	FOB-LM

<b>Meetsysteem</b>	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Aantal weegbereiken	1
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	15000 g
Afreesbaarheid [d]	5 g
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 10 g
Reproduceerbaarheid	5 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Minimumgewicht [Min]	100 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	10 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	15 g

<b>Approval</b>	
CE-teken	✓

# KERN FOB 10K-3LM

**KERN**

Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken, optioneel met ijking

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×305×180 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	4,8 kg
Verzendgewicht	4,7 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

