

# KERN FOB 1.5K0.5

# KERN

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Edelstahl-Tischwaage
Produktfamilie	FOB

## Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Anzahl Wägebereiche	1
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	1500 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 g
Auflösung	3.000
Linearität	± 1,5 g
Reproduzierbarkeit	0,5 g
Voreingestellte Einheit	g

Einheiten	g lb
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	1,5 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	1,5 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 g
Max. Kriechen (15 Minuten)	2 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	4 g

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	20 mm

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	235×175×55 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Wägeplatte	Edelstahl
Abmessungen Wägefläche (B×T)	175×165 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

## Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	2 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	optisch
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	6V - 15V / 500mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO

	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	AUS UK US CH

Akku optional	Akku optional - intern
Akku Ladezeit	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	24 h
Batterie	keine Batterie
Batterie-/Akkuart	NiMH

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	25 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	95 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C

# KERN FOB 1.5K0.5

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	390×245×110 mm
Nettogewicht	1,731 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,4 kg
Versandgewicht	2,4 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

