

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con indicador de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos	FOB

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Número de campos de pesaje	1
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	1500 g
Lectura [d]	0,5 g
Resolución	3.000
Linealidad	± 1,5 g
Reproducibilidad	0,5 g
Unidad predefinida	g
Unidades de medición	g lb
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	1,5 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	1,5 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	1,5 g
Fluencia máxima (15 minutos)	2 g
Fluencia máxima (30 minutos)	4 g

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	20 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	235×175×55 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	175×165 mm
Tornillos nivelantes ajustables	✓

Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	2 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	visual
Protección IP - unidad completa	-

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	24 h
Pila	sin batería
Tipo de batería / acumulador	NiMH

KERN FOB 1.5K0.5

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con indicador de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	25 %
Humedad ambiental [Max]	95 %
Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	390×245×110 mm
Peso neto	1,731 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envío	2,4 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-247
Número de artículo para calibración DAkkS	963-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

