

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken



Categorie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Roestvrijstalen tafelweegschaal |
| Productfamilie | FOB |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Aantal weegbereiken | 1 |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 1500 g |
| Afreesbaarheid [d] | 0,5 g |
| Resolutie | 3.000 |
| Linearisatie | ± 1,5 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,5 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Eenheden | g lb |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 1,5 kg (M1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 1,5 kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 1,5 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 2 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 4 g |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|-------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 20 mm |

Ontwerp

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 235×175×55 mm |
| Materiaal behuizing | edelstaal |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 175×165 mm |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|----------------------------|
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 2 min |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | visueel |
| Bescherming IP - complete unit | - |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 6 V - 15 V / 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | AUS UK US CH |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
| Accu oplaadtijd | 8 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 24 h |
| Batterij | geen batterij |
| Type batterij/accu | NiMH |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 25 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 95 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 390×245×110 mm |
| Nettogewicht | 1,731 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,4 kg |
| Verzendgewicht | 2,4 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-247 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

