

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Balança de mesa compacta em aço inoxidável com ecrã especial Checkweighing para um trabalho ainda mais eficiente



Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	20 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	235×175×55 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	175×165 mm
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Protecção IP - unidade completa	-

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	24 h
Bateria	sem bateria
Tipo de bateria / acumulador	NiMH

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Número de campos de pesagem	1
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	1500 g
Leitura [d]	0,5 g
Resolução	3.000
Linearidade	± 1,5 g
Reprodutibilidade	0,5 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	1,5 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	1,5 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 g
Fluência máxima (15 minutos)	2 g
Fluência máxima (30 minutos)	4 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Balança de mesa compacta em aço inoxidável com ecrã especial Checkweighing para um trabalho ainda mais eficiente

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	390×245×110 mm
Peso líquido	1,731 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envio	2,4 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

