

KERN FOB 1K-4LM

KERN

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia, opcionalmente con homologación



Intervalo de escala de verificación [e] 0,5 g

Evaluación de la conformidad posible de fábrica ✓

Pantalla

Tipo de pantalla LCD
Pantalla retroiluminación sí
Pantalla altura de dígitos 25 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A) 256×285×100 mm
Material de carcasa acero inoxidable
Material plato de pesaje acero inoxidable
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) 248×198 mm

Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador 2 min
Función de tara manualmente (varias veces)
Pesaje de tolerancia ✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal visual
Protección IP - unidad completa IP65

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 12 V, 500 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional EURO CH
Pila 4×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador Alkali(-manganeso)
Conexión de la batería Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga 48 h
Pila tiempo de funcionamiento - con retroiluminación 48 h

Categoría

Marca KERN
Categoría de producto Industrial scale
Grupo de producto Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos FOB-LM

Sistema de medición

Tipo de balanza Balanza de un rango
Número de campos de pesaje 1
Sistema de pesaje Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max] 1500 g
Lectura [d] 0,5 g
Resolución 3.000
Linealidad ± 1,5 g
Reproducibilidad 0,5 g
Unidad predefinida g
Unidades de medición g
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad) g
Peso mínimo [Min] 10 g
Posibilidades de ajuste Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste 1 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste 1,5 kg
Tiempo de estabilización 2 s
Tiempo de calentamiento 10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max] 2,5 g

Homologación

Marca CE ✓
Clase de precisión III

KERN FOB 1K-4LM

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia, opcionalmente con homologación

Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación 66 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	25 %
Humedad ambiental [Max]	95 %
Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	420×305×180 mm
Peso neto	3,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,8 kg
Peso de envío	4,7 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-247
Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-227
Número de artículo para calibración DAkkS	963-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

