

# KERN FOB 1K-4LM

**KERN**

Balance de table compacte en inox avec écran de Checkweighing spécial pour un travail encore plus efficace, homologation en option



Possibilité d'évaluation de la conformité en usine ✓

Écran	
Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	25 mm

Forme de construction	
Dimensions boîtier (L×P×H)	256×285×100 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox
Dimensions surface de pesée (L×P)	248×198 mm

Fonctions	
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	optique
Protection IP - dispositif complet	IP65

Alimentation en énergie	
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO CH
Pile	4×1.5 V AA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	48 h
Pile autonomie - avec rétroéclairage	48 h
Pile autonomie - sans rétroéclairage	66 h

Conditions environnementales	
Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB-LM

Système de mesure	
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Nombre de portée	1
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	1500 g
Lecture [d]	0,5 g
Résolution	3.000
Linéarité	± 1,5 g
Reproductibilité	0,5 g
Unité pré-réglée	g
Unités de mesure	g
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	g
Poids minimal [Min]	10 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	1 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	1,5 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	2,5 g

Homologation	
Sigle CE	✓
Classe de précision	III
Échelon de vérification [e]	0,5 g

# KERN FOB 1K-4LM

Balance de table compacte en inox avec écran de Checkweighing spécial pour un travail encore plus efficace, homologation en option

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	420×305×180 mm
Poids net	3,8 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	4,8 kg
Poids d'expédition	4,7 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	965-227
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

