

KERN FOB 1K-4LM

KERN

Balança de mesa compacta de aço inoxidável com ecrã especial checkweighing para um trabalhar ainda mais eficiente, , opcionalmente com aferição



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB-LM

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Número de campos de pesagem	1
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	1500 g
Leitura [d]	0,5 g
Resolução	3.000
Linearidade	± 1,5 g
Reprodutibilidade	0,5 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g
Peso mínimo [Min]	10 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	1 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	1,5 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	2,5 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,5 g
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	256×285×100 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	248×198 mm

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Protecção IP - unidade completa	IP65

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO CH
Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	48 h
Bateria tempo de operação - con retroiluminação	48 h

KERN FOB 1K-4LM

KERN

Balança de mesa compacta de aço inoxidável com ecrã especial checkweighing para um trabalhar ainda mais eficiente, , opcionalmente com aferição

Bateria tempo de operação - sem retroiluminação 66 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	420×305×180 mm
Peso líquido	3,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,8 kg
Peso de envio	4,7 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-227
Número do artigo para calibração DAkkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

