

KERN FOB 6K2

KERN

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance da tavolo in acciaio inox |
| Famiglia di prodotti | FOB |

Sistema di misura

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Numero di portata | 1 |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 6000 g |
| Divisione [d] | 2 g |
| Risoluzione | 3.000 |
| Linearità | ± 6 g |
| Riproducibilità | 2 g |
| Unità preimpostata | g |
| Unità di misura | g lb |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 6 kg (M1) |
| Possibili punti di regolazione | 6 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 6 g |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 8 g |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 16 g |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-------------------------|-------|
| Tipo di display | LCD |
| Display retroilluminato | sì |
| Display altezza cifre | 20 mm |

Design

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 243×183×54 mm |
| Materiale alloggiamento | acciaio inox |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 175×165 mm |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|-------------------------|
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 2 min |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Pesata tolleranza | ✓ |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale | visivo |
| Protetta IP - unità completa | - |

Alimentazione

| | |
|---|--------------------------|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 6 V - 15 V / 500 mA |
| Alimentatore di rete tipo | Alimentatore di rete |
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO |
| | EURO |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | AUS UK US CH |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale - interno |
| Accumulatore tempo di carica | 8 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 24 h |
| Batteria | nessuna batteria |
| Tipo di batteria/accumulatore | NiMH |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|------|
| Umidità ambientale [Min] | 25 % |
| Umidità ambientale [Max] | 95 % |
| Temperatura ambiente [Min] | 5 °C |

KERN FOB 6K2

KERN

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente

Temperatura ambiente [Max] 35 °C

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 390×245×115 mm |
| Peso netto | 1,81 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 2,0 kg |
| Peso lordo ca. | 2,6 kg |
| Peso di spedizione | 2,43 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-248 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

