

KERN FOB 6K2

KERN

Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Roestvrijstalen tafelweegschaal
Productfamilie	FOB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Aantal weegbereiken	1
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	6000 g
Afreesbaarheid [d]	2 g
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 6 g
Reproduceerbaarheid	2 g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g lb
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	6 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	6 g
Maximale kruip (15 minuten)	8 g
Maximale kruip (30 minuten)	16 g

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	243×183×54 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	175×165 mm
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Bescherming IP - complete unit	-

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	24 h
Batterij	geen batterij
Type batterij/accu	NiMH

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

KERN FOB 6K2

KERN

Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	390×245×115 mm
Nettogewicht	1,81 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	2,43 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

