

# KERN FOB 6K2

# KERN

Balança de mesa compacta em aço inoxidável com ecrã especial Checkweighing para um trabalho ainda mais eficiente



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Número de campos de pesagem	1
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	6000 g
Leitura [d]	2 g
Resolução	3.000
Linearidade	± 6 g
Reprodutibilidade	2 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	6 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	6 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	6 g
Fluência máxima (15 minutos)	8 g
Fluência máxima (30 minutos)	16 g

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	20 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	243×183×54 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	175×165 mm
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

## Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Protecção IP - unidade completa	-

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	24 h
Bateria	sem bateria
Tipo de bateria / acumulador	NiMH

# KERN FOB 6K2

# KERN

Balança de mesa compacta em aço inoxidável com ecrã especial Checkweighing para um trabalho ainda mais eficiente

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	390×245×115 mm
Peso líquido	1,81 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	2,43 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

