

KERN FOB 6K-3LM

KERN

Balance de table compacte en inox avec écran de Checkweighing spécial pour un travail encore plus efficace, homologation en option



Possibilité d'évaluation de la conformité en usine ✓

Écran	
Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	25 mm

Forme de construction	
Dimensions boîtier (L×P×H)	256×285×100 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox
Dimensions surface de pesée (L×P)	248×198 mm

Fonctions	
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	optique
Protection IP - dispositif complet	IP67

Alimentation en énergie	
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO CH
Pile	4×1.5 V AA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	48 h
Pile autonomie - avec rétroéclairage	48 h
Pile autonomie - sans rétroéclairage	66 h

Conditions environnementales	
Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB-LM

Système de mesure	
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Nombre de portée	1
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	6000 g
Lecture [d]	2 g
Résolution	3.000
Linéarité	± 4 g
Reproductibilité	2 g
Unité pré-réglée	g
Unités de mesure	g
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	g
Poids minimal [Min]	40 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	5 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	5 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	6 g

Homologation	
Sigle CE	✓
Classe de précision	III
Échelon de vérification [e]	2 g

KERN FOB 6K-3LM

Balance de table compacte en inox avec écran de Checkweighing spécial pour un travail encore plus efficace, homologation en option

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	420×305×180 mm
Poids net	3,8 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	4,8 kg
Poids d'expédition	4,7 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	965-228
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

