

# KERN FOB 6K-3LM

**KERN**

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente, opzionalmente con omologazione



Divisione di verifica [e]	2 g
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

<b>Display</b>	
Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

<b>Design</b>	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	256×285×100 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inox
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	248×198 mm

<b>Funzioni</b>	
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Protetta IP - unità completa	IP67

<b>Alimentazione</b>	
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO CH
Batteria	4×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	48 h
Batteria autonomia - con retroilluminazione	48 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	66 h

<b>Condizioni ambientali</b>	
Umidità ambientale [Min]	25 %

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB-LM

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Numero di portata	1
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	6000 g
Divisione [d]	2 g
Risoluzione	3.000
Linearità	± 4 g
Riproducibilità	2 g
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	g
Peso minimo [Min]	40 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	5 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	6 g

## Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III

# KERN FOB 6K-3LM

# KERN

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente, opzionalmente con omologazione

Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	420×305×180 mm
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	4,8 kg
Peso di spedizione	4,7 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-228
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

