

# KERN FOB 6K-3LM

**KERN**

Balança de mesa compacta de aço inoxidável com ecrã especial checkweighing para um trabalhar ainda mais eficiente, , opcionalmente com aferição



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB-LM

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Número de campos de pesagem	1
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	6000 g
Leitura [d]	2 g
Resolução	3.000
Linearidade	± 4 g
Reprodutibilidade	2 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g
Peso mínimo [Min]	40 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	5 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	5 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	6 g

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	2 g
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	256×285×100 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	248×198 mm

## Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Protecção IP - unidade completa	IP67

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO CH
Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	48 h
Bateria tempo de operação - con retroiluminação	48 h

# KERN FOB 6K-3LM

**KERN**

Balança de mesa compacta de aço inoxidável com ecrã especial checkweighing para um trabalhar ainda mais eficiente, , opcionalmente com aferição

Bateria tempo de operação - sem retroiluminação 66 h

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	420×305×180 mm
Peso líquido	3,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,8 kg
Peso de envio	4,7 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-228
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

