

KERN TG 1250-0.1FN

KERN

Medidor digital de espesores de capa de calidad superior para capas de pintura o barniz etc.



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de capa
Grupo de producto	Medidor del espesores de capa digital
Familia de productos	TG

Sistema de medición

Unidades de medición	μm inch (mil)
Tolerancia (% de [Max])	3%
Lectura espesor de capa [d] (μm)	0,1 μm ; 1 μm
Espesor mínimo capa	300 μm
Rango de medición de capa [d] (μm)	100 μm ; 1250 μm
Offset accur (% de [Max])	1%
Posición de colocación del sensor	externo
Medidores del espesor de capa tipo de sensor	FE NFE
Objeto de ensayo capa	Capas no magnéticas sobre hierro, acero, Tipo F Recubrimientos sobre metales no magnéticos, tipo N
Muestra mínima, plana (radio)	6 mm
Muestra mínima, cóncava (radio)	50 mm
Muestra mínima, convexo (radio)	1,5 mm
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	1
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	99

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD gráfica
Pantalla altura de dígitos	10 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	126×65×35 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	130×64×32 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	130×64×32 mm
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	1 m

Funciones

Función estadística	✓
Registro continuo de datos de medición posible	✓
Función de memoria	✓
Posibilidad de aumentar la precisión de las mediciones	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	2×1.5 V AAA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Batería capacidad	1.100 mAh
Batería tensión	1,5 V
Pila tiempo de carga	50 h

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	0 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	50 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×198×50 mm
Peso neto	0,09 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,75 kg
Peso de envío	0,75 kg

KERN TG 1250-0.1FN



Medidor digital de espesores de capa de calidad superior para capas de pintura o barniz etc.

Servicios

Número de artículo para
calibración de fábrica 961-112

Pictogramas

STANDARD



OPTION

