

KERN TG 1250-0.1FN

KERN

Mesureur digital d'épaisseur des revêtements premium pour revêtements de peinture, de laque etc.



Mémoire interne des données :
nombre de valeurs individuelles 99

Homologation

Sigle CE ✓

Écran

Écran type graphique LCD
Écran hauteur de chiffres 10 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H) 126×65×35 mm
Dimensions boîtier (L×P×H) 130×64×32 mm
Dimensions complètement
assemblé (L×P×H) 130×64×32 mm
Matériau boîtier plastique
Longueur de câble 1 m

Fonctions

Fonction statistique ✓
Possibilité d'enregistrement
continu des données de mesure ✓
Fonction mémoire ✓
Possibilité d'augmenter la
précision des mesures ✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni Pile
Pile 2×1.5 V AAA
Type de pile/accu Alcalin (-manganèse)
Pile capacité 1.100 mAh
Pile tension 1,5 V
Pile temps de chargement 50 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min] 0 °C
Température ambiante [Max] 50 °C
Température de stockage [Min] 0 °C
Température de stockage [Max] 50 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d
Dimensions emballage (L×P×H) 250×198×50 mm
Poids net 0,09 kg
Mode de livraison Service de colis
Poids net env. 0,10 kg
Poids brut env. 0,75 kg

Catégorie

Marque Sauter
Catégorie de produits Appareil de mesure de
l'épaisseur de couche
Groupe de produit Mesureur digital
d'épaisseur des
revêtements
Famille de produits TG

Système de mesure

Unités de mesure μm
inch (mil)
Tolérance (% de [Max]) 3%
Lecture épaisseur du revêtement
[d] (μm) 0,1 μm ; 1 μm
Épaisseur minimale du revêtement 300 μm
Plage de mesure épaisseur du
revêtement [d] (μm) 100 μm ; 1250 μm
Offset accur (% de [Max]) 1%
Position de l'emplacement du
capteur externe
Mesureurs d'épaisseur de
revêtement type de capteur FE
NFE
Objet d'essai revêtement Revêtements isolants sur
fer et acier, Type F
Revêtements sur métaux
non-magnétiques, type N
Plus petit échantillon, plan (rayon) 6 mm
Plus petit échantillon, concave
(rayon) 50 mm
Plus petit échantillon, convexe
(rayon) 1,5 mm
Mémoire interne des données :
nombre de groupes de valeurs 1

KERN TG 1250-0.1FN



Mesureur digital d'épaisseur des revêtements premium pour revêtements de peinture, de laque etc.


Poids d'expédition 0,75 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-112

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

