

KERN HCD 300K-1

KERN

Kraanweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 300 kg



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HCD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	300 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	400 g
Maximale kruip (30 minuten)	800 g
Weegcel type	aluminium
Tolerantie (% van [Max])	0,2%

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	150×79×97 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×79×97 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	150 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	79,3 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	97,7 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	276,1 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	9,6 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	18 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	246,5 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	26 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	17 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×79×276 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	edelstaal

Functies

Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min 3 min 5 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	10 min 30 min 20 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Peak-functie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
--------------------------------	----------

KERN HCD 300K-1

KERN

Kraanweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 300 kg

Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij spanning	6 V
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	290×220×140 mm
Nettogewicht	1,06 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

