

KERN HCD 60K-2

KERN

Kraanweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 60 kg



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HCD

Meetsysteem	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	60 kg
Afleesbaarheid [d]	0,02 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,04 kg
Reproduceerbaarheid	0,02 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	20 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	80 g
Maximale kruip (30 minuten)	160 g
Weegcel type	aluminium
Tolerantie (% van [Max])	0,2%

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Type display LCD
Scherm achtergrondverlichting ✓
Scherm cijferhoogte 28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) 150×79×97 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H) 150×79×97 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A) 150 mm
Afmetingen behuizing - diep (B) 79,3 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C) 97,7 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D) 276,1 mm
Afmetingen oog/top - dik (H) 9,6 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G) 18 mm
Afmetingen - binnenlengte (E) 246,5 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F) 26 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I) 17 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) 150×79×276 mm
Materiaal displaybehuizing Kunststoffen
Materiaal behuizing kunststof
Materiaal lasthaak edelstaal

Functies

Auto-Off interval(len) in netbedrijf 3 min
3 min
5 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf 10 min
30 min
20 min
Tarreerfunctie handmatig (meerdere keren)
Hold-functie ✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden ✓
Peak-functie ✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Batterij

KERN HCD 60K-2

KERN

Kraanweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 60 kg

Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij spanning	6 V
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	290×220×140 mm
Nettogewicht	1,06 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

