

# KERN HFD 6T-3M

**KERN**

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione, opzionalmente con omologazione



## Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	2 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

## Display

Tipo di display	LCD
Display dimensioni	115 x40 mm
Display retroilluminato	LED bianco
Display altezza cifre	30 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	194×160×129 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	194 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	129 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	160 mm
Dimensioni - altezza totale/lunghezza totale (D)	518 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	68,3 mm
Dimensioni - lunghezza interna (E)	467 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	68,3 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	518×194×151 mm
Materiale alloggiamento	alluminio fuso
Materiale gancio di carico	acciaio forgiato non legato
Materiale sospensione	acciaio forgiato non legato
Materiale cella (celle) di carico	acciaio ad alta lega
Celle di carico - numero	1

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	5
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min off 5 min 15 min

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da gru
Famiglia di prodotti	HFD

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	6000 kg
Divisione [d]	2 kg
Risoluzione	3.000
Linearità	± 2 kg
Riproducibilità	2 kg
Range di tara	5998 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Peso minimo [Min]	40 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	6000 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Cella di carico tipo	HS-16 8T
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Fréquence de mesure interne	10 Hz

# KERN HFD 6T-3M

# KERN

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione, opzionalmente con omologazione

Funzionamento senza fili	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Funzione Standby	✓
Funzionamento modulo radio	20 m

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 2500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	70 h
Batteria	1×12 V, Type 23 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Batteria capacità	5.200 mAh

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione


Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	725×270×265 mm
Peso netto	15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	15 kg
Peso lordo ca.	17 kg
Peso di spedizione	17 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-132H
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-132H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

