

KERN IFC 600K-2

KERN

Il nuovo IFC: Robusta bilancia industriale con un massimo di tre interfacce



Omologazione

Marchio CE

✓

Display

Tipo di display

LCD

Display tipo

LCD con retroilluminazione

Display dimensioni

160×60 mm

Display retroilluminato

sì

Display altezza cifre

48 mm

Linguaggi dell'interfaccia utente

Inglese
Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)

220×145×65 mm

Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)

800×600×192 mm

Materiale alloggiamento del display

Plastica

Materiale piatto di pesata

acciaio inox

Materiale piattaforma

acciaio, verniciato a polvere

Dimensioni superficie di pesata (L×P)

800×600 mm

Apparecchio indicatore lunghezza cavo

3 m

Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]

20 m

Materiale cella (celle) di carico

alluminio

Celle di carico - numero

1

Piedini di livellamento regolabili

✓

Supporto a parete

✓

Stativo rotabile

no

Stativo inclinabile

no

Funzioni

Numero di tasti per il comando

7

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete

off

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore

5 min
2 min
1 min
30 min
60 min
30 sec

Visualizzazione capacità

✓

Funzione PreTare

✓

Funzione di tara

manualmente (più volte)

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	IFC

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Numero di portata	1
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	600 kg
Divisione [d]	0,02 kg
Risoluzione	30.000
Linearità	± 0,06 kg
Riproducibilità	0,02 kg
Unità preimpostata	kg

Unità di misura	kg
	g
	lb
	ffa
	PCS
	%

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	80 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	160 g
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone
Collegamento della celle di carico	6-conduttori

KERN IFC 600K-2

Il nuovo IFC: Robusta bilancia industriale con un massimo di tre interfacce

Funzione Hold	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Interfacce	RS-232 (opzionale) Ethernet (opzionale) Memoria Alibi (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale) analogica (4 - 20 mA) (opzionale) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale) USB-Device (opzionale) KUP WiFi (opzionale)
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	IP65
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	20 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	200 g
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	3 V CR2032
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Batteria capacità	220 mAh
Batteria tensione	3 V

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	910×710×295 mm
Peso netto	38,5 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	40 kg
Peso lordo ca.	42 kg
Peso di spedizione	41,7 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-130
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517


KERN IFC 600K-2



Il nuovo IFC: Robusta bilancia industriale con un massimo di tre interfacce

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

