

KERN KFC-TM

Auswertegerät mit bis zu drei Schnittstellen und optionaler Eichung



Terminal - Display-Art	LCD mit Hinterleuchten
Display Größe	160x60
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe	48 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Englisch Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	220×145×65 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	220×145×65 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Wandhalterung	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	7
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	off
	5 min
	2 min
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
PreTare-Funktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Prozentbestimmung	✓
Zählfunktion	✓
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	akustisch optisch
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Summenspeicher-Funktion	✓
Alibispeicher	optionaler interner Speicher
Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze	250.000

Schnittstellen	RS-232 (optional) Ethernet (optional) Alibi Speicher (optional, factory) Analog (0 - 10 V) (optional) Analog (4 - 20 mA) (optional) Bluetooth BLE (v4.0) (optional)
----------------	--

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Auswertegerät
Produktfamilie	KFC

Messsystem

Anzahl Wägebereiche	2
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	999.999
Auswertegerät Auflösung (eichfähig)	3.000
Linearisierung (in Punkten)	3
Voreingestellte Einheit	kg
	kg
	g
Einheiten	lb
	ffa
	PCS
	%
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Zulassung

CE Zeichen	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

KERN KFC-TM

KERN

Auswertegerät mit bis zu drei Schnittstellen und optionaler Eichung

	USB-Device (optional)
	KUP
	WLAN (optional)
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz

Zählen	
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, free

Energieversorgung	
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5,9V, 1A
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Akku optional	Akku optional - intern
Akku Ladezeit	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	20 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Batterie	keine Batterie
Batterie-/Akkuart	Li-Ion

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C


Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	270×210×170 mm
Nettogewicht	0,714 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,9 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort auf Anfrage | on request

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

