

KERN KFC-TM

KERN

Unidade de avaliação com até três interfaces, opcionalmente com aferição



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Visor
Família de produto	KFC

Sistema de medição

Número de campos de pesagem	2
Resolução terminal (não calibrável)	999.999
Resolução terminal (calibrável)	6.000
Linearização em pontos	3
Unidade pré-ajustada	kg
	kg
	g
	lb
Unidades de medição	ffa
	PCS
	%
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
	g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo

Homologação

Sinal CE	✓
Classe de precisão	III
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD com retroiluminação
Ecrã tamanho	160×60 mm

Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	48 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	220×145×65 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	220×145×65 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Suporte de parede	✓

Funções

Número de teclas para operação	7
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
	5 min
	2 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
Indicador de capacidade	✓
Função PreTare	✓
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Determinação de percentagens	✓
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Função de memória total	✓
Memória alibi	memória interna opcional
Memória alibi - número de locais de memória	250.000
	RS-232 (opcional)
	Ethernet (opcional)
	Memória Alibi (opcional, factory)
	análoga (0 - 10 V) (opcional)
	análoga (4 - 20 mA) (opcional)
	Bluetooth BLE (v4.0) (opcional)
	USB-Device (opcional)

KERN KFC-TM

KERN

Unidade de avaliação com até três interfaces, opcionalmente com aferição

	KUP WiFi (opcional)
Proteção IP - ecrã	sem proteção IP

Contagem

Pedo de referência para contagem introduzível	✓
---	---

Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 50, n (qualquer número de peças)
-----------------------------------	--

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
---	---------------------------

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5,9V, 1A
--	----------

Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
-------------------------------------	---------------------------------

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
--------------------------------	------------------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
---	------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
--	------------------------

Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
---------------------	-------------------------------

Acumulador tiempo de carga	8 h
----------------------------	-----

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	20 h
--	------

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	48 h
--	------

Bateria	sem bateria
---------	-------------

Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
------------------------------	--------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
-----------------------	-----

Dimensões da embalagem (L×P×A)	270×210×170 mm
--------------------------------	----------------

Peso líquido	0,714 kg
--------------	----------

Método de envio	Serviço de encomendas
-----------------	-----------------------

Peso líquido aprox.	0,75 kg
---------------------	---------

Peso bruto aprox.	1,4 kg
-------------------	--------


Peso de envio	1,9 kg
---------------	--------

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

