

Piattaforma in acciaio inox / Ponte di pesata in acciaio inox KFP · KFD



NEW

10 KERN KFP-V40 IP68

Piattaforma in acciaio

Caratteristiche

- Piattaforma: interamente in acciaio inox
- 1 cella di carico, acciaio inox, incapsulate, IP68, certificazione di approvazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Livella e piedini a vite per livellare con precisione la bilancia



11 KERN KFP-V40 IP68

Ponte di pesata in acciaio inox

Caratteristiche

- Ponte di pesata completamente in acciaio inox, estremamente rigida grazie allo spessore del materiale
- Ponte di pesata avvitato con viti in acciaio inox, per un accesso più facile alle celle di carico da sopra
- 4 Celle di carico, acciaio inox, incapsulate, IP68, certificazione di approvazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Possibilità di montaggio per mezzo dell'intelaiatura per fossa (opzionale)
- Livella e piedini a vite per livellare con precisione la bilancia
- Agevole livellamento del ponte di pesata da sopra
- Accessori vedi KERN BFN, pagina 126



12 KERN KFD-V40 IP68

Ponte di pesata in acciaio inox

Caratteristiche

- Ponte di pesata completamente in acciaio inox, due rampe di salita integrate, estremamente rigida
- Costruzione estremamente bassa del ponte per una salita facile: altezza di salita solo 45 mm
- 4 Celle di carico, acciaio inox, incapsulate, IP68, certificazione di approvazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Livella e piedini a vite per livellare con precisione la bilancia
- Accessori vedi KERN NFN, pagina 134



| Modello | Portata [Max] kg | Divisione [d] g | Divisione omologata [e] g | Carico min. [Min] g | Lunghezza del cavo ca. m | Peso netto ca. kg | Piatto di pesata L×P×A mm |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 10 Piattaforma in acciaio inox KFP-V40 IP68 | | | | | | | |
| KFP 6V40M | 6 | 0,5 | 1 2 | 20 | 3 | 5,0 | 300×240×104 |
| KFP 15V40M | 15 | 1 | 2 5 | 40 | 3 | 5,0 | 300×240×104 |
| KFP 15V40LM | 15 | 1 | 2 5 | 40 | 3 | 5,0 | 400×300×107 |
| KFP 30V40M | 30 | 2 | 5 10 | 100 | 3 | 8 | 400×300×107 |
| KFP 30V40LM | 30 | 2 | 5 10 | 100 | 3 | 8 | 500×400×107 |
| KFP 60V40M | 60 | 5 | 10 20 | 200 | 3 | 8 | 400×300×120 |
| KFP 60V40LM | 60 | 5 | 10 20 | 200 | 3 | 10 | 500×400×124 |
| KFP 150V40M | 150 | 10 | 20 50 | 400 | 3 | 10 | 500×400×124 |
| KFP 150V40LM | 150 | 10 | 20 50 | 400 | 3 | 22 | 650×500×136 |
| KFP 300V40M | 300 | 20 | 50 100 | 1000 2000 | 3 | 22 | 650×500×136 |
| 11 Ponte di pesata in acciaio inox KFP-V40 IP68 | | | | | | | |
| KFP 3000V40M | 3000 | 1000 | 1000 | 20000 | 5 | 135 | 1500×1250×80 |
| 12 Ponte di pesata in acciaio inox KFD-V40 IP68 | | | | | | | |
| KFD 600V40M* | 600 | 200 | 200 | 4000 | 5 | 130 | 1600×1200×78 |
| KFD 1500V40M* | 1500 | 500 | 500 | 10000 | 5 | 130 | 1600×1220×95 |

* FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE! **Nouvo modello**

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Aggiustamento interno Per la registrazione della precisione tramite peso di calibrazione interno a motore</p> | <p>Uscite comando (accoppiatore ottico, Digital I/O) Per il collegamento di relè, spie, valvole, ecc.</p> | <p>Determinazione percentuale Determinazione dello scostamento percentuale dal valore nominale (100 %)</p> | <p>Principio di pesatura Estensimetro Resistenza elettrica su un corpo deformabile elastico</p> |
| <p>Programma di calibrazione CAL Per la registrazione della precisione. Richiede un peso di calibrazione esterno</p> | <p>Interfaccia analogica per collegare una periferica idonea per l'elaborazione analogica dei valori di misura</p> | <p>Unità di misura commutabili, ad esempio in unità non metriche. Per ulteriori dettagli vedi l'Internet</p> | <p>Principio di pesatura Diapason Viene provocata l'oscillazione di una cassa di risonanza attraverso un impulso elettromagnetico correlato al peso</p> |
| <p>EasyTouch Adatto per la connessione, Trasmissione e controllo dei dati tramite PC o tablet</p> | <p>Interfaccia seconda bilancia Per il collegamento di una seconda bilancia</p> | <p>Pesata con approssimazione (Checkweighing) Valore limite superiore ed inferiore programmabile, per esempio per assortimento e porzionatura. Il processo è supportato da un segnale acustico oppure ottico, si veda il rispettivo modello</p> | <p>Principio di pesatura Compensazione di forza elettromagnetica Bobina in un magnete permanente. Per pesata di altissima precisione</p> |
| <p>Memoria Cap. die memoria interna della bilancia, es. per i tara, dati di pesata, dati di articoli, PLU ecc.</p> | <p>Interfaccia di rete Per il collegamento della bilancia a una rete Ethernet</p> | <p>Funzione Hold (Pesata di animali vivi) In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata</p> | <p>Principio di pesatura Tecnologia Single-Cell Evoluzione del principio della compensazione di forza elettromagnetica con una precisione elevatissima</p> |
| <p>Memoria Alibi (o fiscale) Archiviazione elettronica sicura dei risultati di pesatura, conformemente alla norma 2014/31/UE</p> | <p>KERN Communication Protocol (KCP) è un set standardizzato di comandi d'interfaccia per le bilance KERN e altri strumenti, che consente di richiamare e controllare tutte le funzioni rilevanti e le funzionalità del dispositivo. Gli strumenti KERN dotati di KCP possono essere quindi facilmente integrati nei computer, nei comandi industriali e in altri sistemi digitali</p> | <p>Protezione antispruzzo ed antipolvere IPxx Il tipo di protezione è indicato nel pittogramma. Vedi il glossario</p> | <p>Valutazione della conformità Il tempo di approntamento della valutazione della conformità è specificato nel pittogramma</p> |
| <p>KERN Universal Port (KUP) consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni, ad esempio RS-232, RS-485, SB, Bluetooth, WIFI, analogico, Ethernet ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, senza sforzo di installazione</p> | <p>Protocollo GLP/ISO interno La bilancia emette il valore del peso, la data e l'ora, indipendentemente dalla stampante collegata</p> | <p>Pesata sottobilancia Possibilità di agganciare il campione da pesare sotto la bilancia</p> | <p>Calibrazione DAkkS (DKD) Il tempo di approntamento della calibrazione DAkkS è specificato nel pittogramma</p> |
| <p>Interfaccia dati RS-232 Per il collegamento della bilancia alla stampante, al PC o alla rete</p> | <p>Protocollo GLP/ISO printer Con data e ora. Solo con stampanti KERN</p> | <p>Funzionamento a pile Predisposta per il funzionamento a pila. Il tipo di pila è indicato per ciascun tipo di apparecchio</p> | <p>Calibrazione di fabbrica (ISO) Il tempo di approntamento della calibrazione di fabbrica è specificato nel pittogramma</p> |
| <p>Interfaccia dati RS-485 Per il collegamento di bilancia a stampante, PC o altre periferiche. Adatto per la trasmissione di dati su distanze più lunghe. Possibile rete in topologia a bus</p> | <p>Conteggio pezzi Numero di riferimento per conteggio a scelta. Visualizzazione del risultato commutabile da numero di riferimento a massa</p> | <p>Funzionamento ad accumulatore Batteria ricaricabile</p> | <p>Invio di pacchi tramite corriere Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni</p> |
| <p>Interfaccia dati USB Per il collegamento di bilancia a stampante, PC o altre periferiche</p> | <p>Miscela livello A I pesi dei componenti di miscela possono essere sommati ed il peso totale della miscela può essere stampato</p> | <p>Alimentatore di rete universale con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per A) UE, CH, GB B) UE, CH, GB, US C) UE, CH, GB, US, AUS</p> | <p>Invio di pallet tramite spedizione Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni</p> |
| <p>Interfaccia dati Bluetooth* Per il trasferimento di dati di pesata a stampante, PC o altre periferiche</p> | <p>Miscela livello B Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela. Guida utente sul display</p> | <p>Alimentatore di rete 230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta anche standard GB, USA o AUS</p> | |
| <p>Interfaccia dati WIFI Per il trasferimento di dati di pesata a stampante, PC o altre periferiche</p> | <p>Livello somma A È possibile sommare i pesi di prodotti omogenei e stamparne il totale</p> | <p>Alimentazione interna Integrato nella bilancia. 230 V/50Hz. Di serie standard UE. Richiedere informazioni sugli standards GB, US o AUS</p> | |

* Il marchio ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di KERN & Sohn GmbH avviene sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.