

# KERN KXC-TM

Indicador de acero inoxidable con IP68 contra polvo y salpicadura de agua y hasta cuatro interfaces, homologación opcional



Pantalla tamaño	160×60 mm
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	48 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Inglés Lenguaje simbólico

<b>Diseño</b>	
Dimensiones indicador (A×P×A)	232×150×80 mm
Material carcasa de pantalla	acero inoxidable
Soporte mural	✓

<b>Funciones</b>	
Número de teclas de manejo	7
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
	5 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec

Indicación de capacidad	✓
Función PreTare	✓
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	✓
Determinación de porcentajes	✓
Función de contaje	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Función de memoria total	✓
Memoria fiscal	memoria interna opcional
Memoria fiscal - número de posiciones de memoria	250.000

Interfaces	RS-232 (opcional, factory) Ethernet (opcional, factory) WiFi (opcional, factory) Memoria fiscal (opcional, factory) analógica (0 - 10 V) (opcional, factory) analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) Bluetooth BLE (v4.0)
------------	---

<b>Categoría</b>	
Marca	KERN
Categoría de producto	Componente
Grupo de producto	Indicador
Familia de productos	KXC

<b>Sistema de medición</b>	
Número de campos de pesaje	2
Resolución del terminal (no calibrable)	999.999
Resolución del terminal (calibrable)	6.000
Linealización en puntos	3
Unidad predefinida	kg
	kg
	g
Unidades de medición	lb
	ffa
	PCS
	%
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
	g
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo

<b>Homologación</b>	
Marca CE	✓
Clase de precisión	III
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓

<b>Pantalla</b>	
Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tipo	LCD con retroiluminación

# KERN KXC-TM

# KERN

Indicador de acero inoxidable con IP68 contra polvo y salpicadura de agua y hasta cuatro interfaces, homologación opcional

	(opcional, factory) USB-Device (opcional, factory)
Protección IP - unidad completa	IP68
Protección IP - pantalla	IP68

## Contando

Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 50, n (cualquier número de piezas)

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	110 V - 240 V AC
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación incorporada
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Acumulador opcional	Acumulador opcional (factory)
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	20 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	48 h
Pila	sin batería
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

## Embalaje y envío


Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	330×275×180 mm
Peso neto	1,55 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envío	3,3 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación auf Anfrage | on request

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

