

KERN KXC-TM

KERN

Afficheur en inox avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP68 et pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces, homologation en option



Écran type	LCD avec rétroéclairage
Écran taille	160×60 mm
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	48 mm
Langues de l'interface utilisateur	Anglais Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	232×150×80 mm
Matériau boîtier de l'écran	inox
Support mural	✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	7
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Indication de capacité	✓
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Détermination de pourcentage	✓
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Fonction de mémoire de somme	✓
Mémoire alibi	mémoire interne en option
Mémoire alibi - nombre d'emplacements de mémoire	250.000
Interfaces	RS-232 (en option, factory) Ethernet (en option, factory) WiFi (en option, factory) Mémoire alibi (en option, factory)

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Afficheur
Famille de produits	KXC

Système de mesure

Nombre de portée	2
Résolution du terminal (non étalonnable)	999.999
Résolution du terminal (étalonnable)	6.000
Linéarisation en points	3
Unité prééglée	kg kg g lb ffa PCS %
Unités de mesure	
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	kg g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe

Homologation

Sigle CE	✓
Classe de précision	III
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓

Écran

Écran type	LCD
------------	-----

KERN KXC-TM

KERN


Afficheur en inox avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP68 et pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces, homologation en option

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation [auf Anfrage](#) | on request

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY



	analogique (0 - 10 V) (en option, factory) analogique (4 - 20 mA) (en option, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory) USB-Device (en option, factory)
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protection IP - dispositif complet	IP68
------------------------------------	------

Protection IP - écran	IP68
-----------------------	------

Comptage

Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
---------------------------------------------------------	---

Quantité de référence	5, 10, 20, 50, n (tout nombre de pièces)
-----------------------	------------------------------------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	110 V - 240 V AC
----------------------------------------------------------	------------------

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
--------------------------	-----------------------------

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
---------------------	---------------------------------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
----------------------------------------------------------------------------	------

Batterie en option	Batterie en option (factory)
--------------------	------------------------------

Batterie temps de chargement	8 h
------------------------------	-----

Batterie autonomie - avec rétroéclairage	20 h
------------------------------------------	------

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	48 h
------------------------------------------	------

Pile	pas de pile
------	-------------

Type de pile/accu	Li-Ion
-------------------	--------

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Température ambiante [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
-----------------------	-----

Dimensions emballage (L×P×H)	330×275×180 mm
------------------------------	----------------

Poids net	1,55 kg
-----------	---------

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

Poids net env.	1,6 kg
----------------	--------

Poids brut env.	2,4 kg
-----------------	--------

Poids d'expédition	3,3 kg
--------------------	--------