

# KERN MCN 200K-1M

**KERN**

Balanza silla móvil integrable para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR



Intervalo de escala de verificación [e]	0,1 kg
---	--------

Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
---	---

Acreditación médica	✓
---------------------	---

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Pantalla tipo	LCD
---------------	-----

Pantalla tamaño	100×40 mm
-----------------	-----------

Pantalla retroiluminación	no
---------------------------	----

Pantalla altura de dígitos	25 mm
----------------------------	-------

Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico
----------------------------------	--------------------

## Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	210×54×100 mm
-------------------------------	---------------

Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	435×380×515 mm
--	----------------

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	625×979×956 mm
---	----------------

Material carcasa de pantalla	Plásticos
------------------------------	-----------

Material de carcasa	Plástico ABS
---------------------	--------------

Material plato de pesaje	plástico
--------------------------	----------

Material plataforma	acero, lacado
---------------------	---------------

Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	390×360 mm
--	------------

Longitud del cable	1,8 m
--------------------	-------

Indicador longitud del cable	1,8 m
------------------------------	-------

Material célula(s) de carga	aluminio
-----------------------------	----------

Tornillos nivelantes ajustables	✓
---------------------------------	---

Ruedas de transporte	✓
----------------------	---

## Funciones

Número de teclas de manejo	6
----------------------------	---

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptador de red	off seleccionable 3, 5, 15, 30 min
--	--

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	off seleccionable 3, 5, 15, 30 min
--	--

Función de tara	manualmente (una y varias veces)
-----------------	----------------------------------

Función Hold	✓
--------------	---

Función para el cálculo del IMC	✓
---------------------------------	---

Memoria fiscal	memoria interna opcional
----------------	-----------------------------

Memoria fiscal - número de posiciones de memoria	250.000
--	---------

## Categoría

Marca	KERN
-------	------

Categoría de producto	Balanzas médicas
-----------------------	------------------

Grupo de producto	Balanza de silla
-------------------	------------------

Familia de productos	MCN
----------------------	-----

## Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
-----------------	---------------------

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
-------------------	-------------------------------------

Campo de pesaje [Max]	250 kg
-----------------------	--------

Lectura [d]	0,1 kg
-------------	--------

Resolución	2.500
------------	-------

Linealidad	± 0,1 kg
------------	----------

Reproducibilidad	0,1 kg
------------------	--------

Rango de tara	250 kg
---------------	--------

Unidad predefinida	kg
--------------------	----

Unidades de medición	kg
----------------------	----

Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
--	----

Peso mínimo [Min]	2 kg
-------------------	------

Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
-------------------------	-------------------------

Peso recomendado para ajuste	250 kg (M1)
------------------------------	-------------

Tiempo de estabilización	3 s
--------------------------	-----

Tiempo de calentamiento	10 min
-------------------------	--------

Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,1 kg
------------------------------	--------

Célula de pesaje tipo de carga	DMS
--------------------------------	-----

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Clase de precisión	III
--------------------	-----

# KERN MCN 200K-1M

# KERN

Balanza silla móvil integrable para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR

Interfaces	RS-232 (opcional) Bluetooth (opcional) WiFi de serie Memoria fiscal (opcional, factory) USB-Device (opcional) KUP
------------	--

Protección IP - unidad completa	-
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - célula de carga	IP65
Protección IP - plataforma	IP65

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	6 V, 1 A
--	----------

Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
--	-----------------------------------

Alimentación suministrada	Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
---------------------------	---

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK
--	------------

Acumulador opcional	Acumulador opcional
---------------------	---------------------

Acumulador tiempo de carga	8 h
----------------------------	-----

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	48 h
--	------

Pila	6×1.5 V AA
------	------------

Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso) Li-Ion
------------------------------	------------------------------

Conexión de la batería	Inserto de batería
------------------------	--------------------

Pila tiempo de carga	20 h
----------------------	------

## Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	5 %
-------------------------	-----

Humedad ambiental [Max]	80 %
-------------------------	------

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
-----------------------------	-------

Temperatura ambiental [Max]	40 °C
-----------------------------	-------

Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
-------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C
-------------------------------------	-------

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
------------------------	-----

Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1080×690×1080 mm
----------------------------------	------------------

Peso neto	23,3 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	24 kg
Peso bruto aprox.	36 kg
Peso de envío	161 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
---	---------

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-129
---	---------

Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
---	---------

Número de artículo para certificado de conformidad	969-517
--	---------

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

