

KERN MPN 200K-1HM

KERN

Integreerbare personenweegschaal voor draadloze overdracht van weeggegevens naar EMR- of EHR-systemen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPN

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	2.500
Linearisatie	± 0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Tarrabereik	250 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	250 kg (M1)
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg
Weegcel type	DMS
Meetbereik lengtemeetlat (cm)	3- 80cm @ 0,1cm ± 0,5cm 89-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Approval

CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,1 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Medische goedkeuring	✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm grootte	100×40 mm
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	210×54×100 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	365×360×80 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	365×570×2134 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	gegoten aluminium, kunststof
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	365×360 mm
Kabellengte	1,8 m
Afleesinrichting kabellengte	1,8 m
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportwielen	✓
Statief hoogte	940 mm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	6
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min off 5 min 30 min selecteerbaar 15 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min selecteerbaar 15 min

KERN MPN 200K-1HM

KERN

Integreerbare personenweegschaal voor draadloze overdracht van weeggegevens naar EMR- of EHR-systemen

PreTare-functie	✓
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Hold-functie	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Interfaces	RS-232 (optioneel) Bluetooth (optionele) WiFi standaard Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Device (optionele) KUP
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	IP65

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Bijgeleverde stroomvoorziening	
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
Batterij	6×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan) Li-Ion
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	20 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1010×290×445 mm
Nettogewicht	11,56 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	12 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	26,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-129
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

