

KERN MPN 300K-1LM

KERN

Balanza pesapersonas integrable y profesional para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR, también para pacientes con sobrepeso en el rango de obesidad



Intervalo de escala de verificación [e]	0,1 kg
---	--------

Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
---	---

Acreditación médica	✓
---------------------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Pantalla tipo	LCD
---------------	-----

Pantalla tamaño	100×40 mm
-----------------	-----------

Pantalla retroiluminación	no
---------------------------	----

Pantalla altura de dígitos	25 mm
----------------------------	-------

Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico
----------------------------------	--------------------

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	210×54×100 mm
-------------------------------	---------------

Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	400×500×120 mm
--	----------------

Material carcasa de pantalla	Plásticos
------------------------------	-----------

Material de carcasa	Plástico ABS
---------------------	--------------

Material plato de pesaje	acero, lacado
--------------------------	---------------

Material plataforma	aluminio fundido, plástico
---------------------	----------------------------

Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	402×502 mm
--	------------

Longitud del cable	1,8 m
--------------------	-------

Indicador longitud del cable	1,8 m
------------------------------	-------

Material célula(s) de carga	aluminio
-----------------------------	----------

Tornillos nivelantes ajustables	✓
---------------------------------	---

Soporte mural	✓
---------------	---

Funciones

Número de teclas de manejo	6
----------------------------	---

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off seleccionable 3, 5, 15, 30 min
--	--

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min off 5 min 30 min seleccionable 15 min
---	--

Función de tara	manualmente (una y varias veces)
-----------------	----------------------------------

Función Hold	✓
--------------	---

Función para el cálculo del IMC	✓
---------------------------------	---

Memoria fiscal	memoria interna opcional
----------------	-----------------------------

Categoría

Marca	KERN
-------	------

Categoría de producto	Balanzas médicas
-----------------------	------------------

Grupo de producto	Balanza pesa-personas
-------------------	-----------------------

Familia de productos	MPN
----------------------	-----

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
-----------------	---------------------

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
-------------------	-------------------------------------

Campo de pesaje [Max]	300 kg
-----------------------	--------

Lectura [d]	0,1 kg
-------------	--------

Resolución	3.000
------------	-------

Linealidad	± 0,1 kg
------------	----------

Reproducibilidad	0,1 kg
------------------	--------

Rango de tara	300 kg
---------------	--------

Unidad predefinida	kg
--------------------	----

Unidades de medición	kg
----------------------	----

Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
--	----

Peso mínimo [Min]	2 kg
-------------------	------

Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
-------------------------	-------------------------

Peso recomendado para ajuste	300 kg (M1)
------------------------------	-------------

Tiempo de estabilización	3 s
--------------------------	-----

Tiempo de calentamiento	10 min
-------------------------	--------

Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,1 kg
------------------------------	--------

Célula de pesaje tipo de carga	DMS
--------------------------------	-----

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Clase de precisión	III
--------------------	-----

KERN MPN 300K-1LM

KERN

Balanza pesapersonas integrable y profesional para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR, también para pacientes con sobrepeso en el rango de obesidad

Memoria fiscal - número de posiciones de memoria	250.000
Interfaces	RS-232 (opcional) Bluetooth (opcional) WiFi de serie Memoria fiscal (opcional, factory) USB-Device (opcional) KUP
Protección IP - unidad completa	-
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - célula de carga	IP65
Protección IP - plataforma	IP65

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	6 V, 1 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
Alimentación suministrada	Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	48 h
Pila	6×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso) Li-Ion
Conexión de la batería	Inserto de batería
Pila tiempo de carga	20 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	5 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	600×500×200 mm
Peso neto	11,63 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	12 kg
Peso bruto aprox.	15 kg
Peso de envío	14,36 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-129
Número de artículo para calibración DAkks	963-129
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

