

KERN TN 230-0.1US

KERN

Medidor manual para a resistência do material



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medidor de espessura de material
Grupo de produto	Medidor de espessura de material ultra-sónico Método pulso-eco
Família de produto	TN-US

Sistema de medição

Unidades de medição	mm inch
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Leitura espessura de materiais [d] (mm)	0,1 mm
Velocidade sónica - [Min] (m/s)	1000 m/s
Velocidade sónica - [Max] (m/s)	9999 m/s
Espessura de materiais eco - pulso [Min] (mm)	1,2 mm
Espessura de materiais eco - pulso [Max] (mm)	230 mm
Cabeça de medição diâmetro	10 mm
Cabeça de medição frequência	5 MHz
Memória interna de dados: Número de grupos de valores	20
Memória interna de dados: Número de valores individuais	100

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	14 mm

Desenho

Dimensões (L×P×A)	150×74×32 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	150×74×32 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	150×74×32 mm
Material da caixa	plástico
Comprimento do cabo	0,9 m

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	2×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria capacidade	3.000 mAh
Bateria tensão	1,5 V
Bateria tiempo de carga	100 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	315×245×90 mm
Peso líquido	0,27 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,4 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-113
---	---------

KERN TN 230-0.1US

Medidor manual para a resistência do material



Pictogramas

STANDARD



OPTION

