

# KERN OAB 10LN

# KERN

L'auxiliaire idéal pour débiter dans l'analyse de vos solutions optiquement actives en laboratoire



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Polarimètre
Groupe de produit	Polarimètre manuel
Famille de produits	OAB-L

## Système de mesure

Rotation optique [Max]	+180°
Rotation optique [Min]	-180°
Division	1°
Vernier	0,05°
Longueur d'onde	589 nm
Agrandissement de la loupe	3 x

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	500×130×330 mm
Focus de l'oculaire	✓
Conteneurs de mesure	Cuvette en verre 100 mm Cuvette en verre 200 mm
Temps de stabilisation lampe	10 min
Type de polarimètre	Manuel
Source de lumière	Lampe à vapeur de sodium

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
--	-------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	100 - 240 V
--	-------------

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
--------------------------	-----------------------------

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
---------------------	---------------------------------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
--	------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS UK US CH
--	-----------------------

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	560×210×390 mm
Poids net	3,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,6 kg
Poids brut env.	4,8 kg
Poids d'expédition	9,2 kg

## Pictogrammes

### STANDARD

