

KERN OAB 10LN

KERN

De ideale hulp bij het starten van de analyse van uw optisch actieve oplossingen in het laboratorium



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Polarimeter
Productgroep	Manuele polarimeter
Productfamilie	OAB-L

Meetsysteem

Optische rotatie [Max]	+180°
Optische rotatie [Min]	-180°
Divisie	1°
Vernier	0,05°
Golflengte	589 nm
Loepen vergroting	3 x

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	500×130×330 mm
Oculaire focus	✓
Meetcontainers	Glazen cuvet 100 mm Glazen cuvet 200 mm
Stabilisatietijd lampje	10 min
Type polarimeter	Handmatig
Lichtbron	Natriumdamp lamp

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V

Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	AUS
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
	US
	CH

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	560×210×390 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Brutogewicht ca.	4,8 kg
Verzendgewicht	9,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

