

# KERN PLS 6200-2A

# KERN

Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PLS

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Compensazione magnetica
Portata [Max]	6200 g
Portata [Max] (ct)	31000 ct
Divisione [d]	0,01 g
Divisione carato [d] (ct)	0,1 ct
Risoluzione	620.000
Linearità	± 0,03 g
Riproducibilità	0,01 g
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (E2)

Possibili punti di regolazione	1 kg; 2 kg; 3 kg; 4 kg; 5 kg; 6 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	4 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,05 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	100 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	200 mg

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	LCD grafico
Display dimensioni	132×38 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	4 mm
Display altezza cifre	15 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	210×340×120 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	210×340×120 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	160 mm
Piedini di livellamento regolabili	✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	6
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off 5 min 2 min 15 min
Visualizzazione capacità	✓
Indicazione ora	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Determinazione della densità	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Standby	✓

# KERN PLS 6200-2A

# KERN

Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata

Livello di miscela/somma	Rez B (Totale netto, memoria con denominazioni in testo semplice + setpoint, anche per la stampa)
--------------------------	---

Composizione di miscele - numero di voci del database	99
---	----

Composizione di miscele - numero di ingredienti per voce del database	20
---	----

Pesate sottobilancia	Occhiello (incluso nella consegna)
----------------------	------------------------------------

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

## Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	50 mg
---	-------

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	500 mg
---	--------

Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
--	---

Numero pezzi di riferimento	10, 25, 50, 100, n (qualsiasi numero di pezzi)
-----------------------------	--

Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	124.000
--	---------

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
---	---------------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	24 V 1 A
---	----------

Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
---------------------------	----------------------

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
----------------------------	--------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
---	-------------------------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
---	------------------------

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
--------------------------	------

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
----------------------------	-------

Temperatura ambiente [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C
---------------------------------	-------

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
-------------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	500×360×420 mm
--------------------------------	----------------

Peso netto	4,8 kg
------------	--------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Peso netto ca.	4,8 kg
----------------	--------

Peso lordo ca.	7 kg
----------------	------

Peso di spedizione	15,1 kg
--------------------	---------

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-104
---	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--	---------

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

