

KERN PLS 720-3A

KERN

Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata



Peso di calibrazione consigliato	600 g (E2)
Possibili punti di regolazione	100 g; 200 g; 300 g; 400 g; 500 g; 600 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	4 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg

Omologazione

Marchio CE



Display

Tipo di display	LCD grafico
Display dimensioni	132×38 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	4 mm
Display altezza cifre	15 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	210×340×120 mm
Dimensioni anello protettivo antivento - all'interno (Ø×A)	150×60 mm
Dimensioni anello protettivo antivento - all'esterno (Ø×A)	160×70 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	210×340×160 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Acciaio inox
Materiale protettivo antivento	vetro
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	110 mm
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando	6
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off 5 min 2 min 15 min
Visualizzazione capacità	✓
Indicazione ora	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Determinazione della densità	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PLS

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
------------------	--------------------------

Sistema di pesata	Compensazione magnetica
-------------------	-------------------------

Portata [Max]	720 g
---------------	-------

Portata [Max] (ct)	3600 ct
--------------------	---------

Divisione [d]	0,001 g
---------------	---------

Divisione carato [d] (ct)	0,01 ct
---------------------------	---------

Risoluzione	720.000
-------------	---------

Linearità	± 0,002 g
-----------	-----------

Riproducibilità	0,001 g
-----------------	---------

Unità preimpostata	g
--------------------	---

Unità di misura	g mg gn dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz
-----------------	--

USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	2 g
-------------------------------------	-----

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
----------------------------	--------------------------------

KERN PLS 720-3A

KERN

Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata

Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Standby	✓
Livello di miscela/somma	Rez B (Totale netto, memoria con denominazioni in testo semplice + setpoint, anche per la stampa)
Composizione di miscele - numero di voci del database	99
Composizione di miscele - numero di ingredienti per voce del database	20
Pesate sottobilancia	Occhiello (incluso nella consegna)
Interfacce	RS-232 di serie

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	5 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	50 mg
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	10, 25, 50, 100, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	144.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	24 V; 1 A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	500×360×420 mm
Peso netto	4,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,8 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	15,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-103
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

