

# KERN RPB 3K3DM

**KERN**

Laadweegschaal met geheugenplaatsen voor artikelrijzen



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Prijsweegschaal
Productfamilie	RPB

Meetsysteem	
Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Aantal weegbereiken	2
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1500 g; 3000 g
Afreesbaarheid [d]	0,5 g; 1 g
Resolutie	3.000, 3.000
Linearisatie	± 3 g; 6 g
Reproduceerbaarheid	1 g; 2 g
Tarrabereik	-2999 g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g
Minimumgewicht [Min]	10 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3 kg (M1)
Inslingertijd	1 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	5 g; 10 g
Weegcel type	Tscale BX6

Approval	
CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

Ijkeenheid [e]	0,5 g; 1 g
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	15 mm

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	283×318×100,3 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	283×318×110,3 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	204×263 mm
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm
Meetcellen - aantal	1
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief draaibaar	no
Statief kantelbaar	no

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	20
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
PLU - totaal	10
Functie voor prijsberekening	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - complete unit	-

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS

# KERN RPB 3K3DM

# KERN

Laadweegschaal met geheugenplaatsen voor artikelprijzen

UK  
US  
CH

Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	60 h
Batterij	geen batterij
Type batterij/accu	Pb

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	510×342×196 mm
Nettogewicht	2,8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	6,8 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-227
Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

