

KERN SFE 10K-3NM

KERN

Plateauweegschaal met stof- en spatwaterbestendig IP 65, optioneel met ijking



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Plateauweegschaal |
| Productfamilie | SFE |

Meetsysteem

| | |
|---|--------------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 15 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,005 kg |
| Resolutie | 3.000 |
| Linearisatie | ± 0,005 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,005 kg |
| Tarrabereik | 14,995 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg g |
| Minimumgewicht [Min] | 0,1 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 15 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,005 kg |
| Weegcel type | aluminium IP65 met siliconen coating |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |

Approval

| | |
|--|----------|
| CE-teken | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| Ijkeenheid [e] | 0,005 kg |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |

Scherm

| | |
|-------------------------------|-------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 22 mm |

Ontwerp

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 195×118×83 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 300×240×109 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Edelstaal |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | staal, gepoedercoat |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 300×240 mm |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 3 m |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |

Functies

| | |
|--|--|
| Aantal toetsen voor bediening | 6 |
| Tarreefunctie | handmatig (eenmaal en verschillende keren) |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Bescherming IP - plateau | geen IP-beveiliging |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
|--|-------------------------|

KERN SFE 10K-3NM

KERN

Plateauweegschaal met stof- en spatwaterbestendig IP 65, optioneel met ijking

| | |
|--|-------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 10 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 35 h |
| Type batterij/accu | NiMH |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 412×695×222 mm |
| Nettogewicht | 5,2 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 6 kg |
| Brutogewicht ca. | 8 kg |
| Verzendgewicht | 12,7 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

