

# KERN SXC 30K-3

# KERN

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale



Collegamento della celle di carico 6-conduttori

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Display

Tipo di display LCD  
 Display tipo LCD con retroilluminazione  
 Display dimensioni 160×60 mm  
 Display retroilluminato sì  
 Display altezza cifre 48 mm  
 Linguaggi dell'interfaccia utente Inglese  
 Linguaggio simbolico

## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) 232×150×80 mm  
 Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) 400×300×111 mm  
 Materiale alloggiamento del display acciaio inossidabile  
 Materiale piatto di pesata acciaio inox  
 Materiale piattaforma Acciaio inox  
 Dimensioni superficie di pesata (L×P) 300×240 mm  
 Apparecchio indicatore lunghezza cavo 3 m  
 Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] 20 m  
 Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio 0,1 Nm  
 Materiale cella (celle) di carico acciaio inossidabile  
 Celle di carico - numero 1  
 Piedini di livellamento regolabili ✓  
 Supporto a parete ✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando 7  
 Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete off  
 Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore 5 min  
 2 min  
 1 min  
 30 min  
 60 min  
 30 sec  
 Visualizzazione capacità ✓  
 Funzione PreTare ✓

## Categoria

Marchio KERN  
 Categoria di prodotto Bilance industriali  
 Gruppo di prodotti Bilancia a piattaforma in acciaio inox  
 Famiglia di prodotti SXC

## Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica  
 Numero di portata 1  
 Sistema di pesata Estensimetro  
 Portata [Max] 30 kg  
 Divisione [d] 0,002 kg  
 Risoluzione 15.000  
 Linearità ± 0,006 kg  
 Riproducibilità 0,002 kg  
 Unità preimpostata kg  
 Unità di misura kg  
 g  
 lb  
 ffa  
 PCS  
 %  
 Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno  
 Peso di calibrazione consigliato 30 kg (M1)  
 Tempo di stabilizzazione 3 s  
 Tempo di riscaldamento 30 min  
 Carico decentrato a 1/3 [Max] 0,01 kg  
 Scorrimento massimo (15 minuti) 8 g  
 Scorrimento massimo (30 minuti) 16 g  
 Cella di carico tipo acciaio inox IP68  
 incapsulate

# KERN SXC 30K-3

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000

Interfacce	RS-232 (opzionale, factory)
	Ethernet (opzionale, factory)
Interfacce	WiFi (opzionale, factory)
	Memoria Alibi (opzionale, factory)
	analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory)
	analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)
	Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)
	USB-Device (opzionale, factory)
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	IP68
Protetta IP - cella di carico	IP68
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP

## Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 g
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
---	------------------

Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	800×465×225 mm
Peso netto	11,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	12 kg
Peso lordo ca.	14 kg
Peso di spedizione	16,7 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

# KERN SXC 30K-3



In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

