

# KERN SXC 60K-3

# KERN

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale



## Omologazione

Marchio CE ✓

## Display

Tipo di display LCD  
Display tipo LCD con retroilluminazione  
Display dimensioni 160×60 mm  
Display retroilluminato sì  
Display altezza cifre 48 mm  
Linguaggi dell'interfaccia utente Inglese  
Linguaggio simbolico

## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) 232×150×80 mm  
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) 400×300×123 mm  
Materiale alloggiamento del display acciaio inossidabile  
Materiale piatto di pesata acciaio inox  
Materiale piattaforma Acciaio inox  
Dimensioni superficie di pesata (L×P) 300×300 mm  
Lunghezza cavo 3 m  
Apparecchio indicatore lunghezza cavo 3 m  
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] 20 m  
Materiale cella (celle) di carico acciaio inossidabile  
Celle di carico - numero 1  
Piedini di livellamento regolabili ✓  
Supporto a parete ✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando 7  
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete off  
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore 5 min  
2 min  
1 min  
30 min  
60 min  
30 sec  
Visualizzazione capacità ✓  
Funzione PreTare ✓  
Funzione di tara manualmente (più volte)  
Funzione Hold ✓  
Determinazione percentuale ✓

## Categoria

Marchio KERN  
Categoria di prodotto Bilance industriali  
Gruppo di prodotti Bilancia a piattaforma in acciaio inox  
Famiglia di prodotti SXC

## Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica  
Numero di portata 1  
Sistema di pesata Estensimetro  
Portata [Max] 60 kg  
Divisione [d] 0,005 kg  
Risoluzione 12.000  
Linearità ± 0,015 kg  
Riproducibilità 0,005 kg  
Unità preimpostata kg

kg  
g  
lb  
ffa  
PCS  
%

Unità di misura  
Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno  
Peso di calibrazione consigliato 60 kg (M1)  
Tempo di stabilizzazione 3 s  
Tempo di riscaldamento 30 min  
Carico decentrato a 1/3 [Max] 0,025 kg  
Scorrimento massimo (15 minuti) 20 g  
Scorrimento massimo (30 minuti) 40 g  
Cella di carico tipo acciaio inox IP68  
incapsulate  
Collegamento della celle di carico 6-conduttori

# KERN SXC 60K-3

# KERN

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Interfacce	RS-232 (opzionale, factory) Ethernet (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) USB-Device (opzionale, factory)
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	IP68
Protetta IP - cella di carico	IP68
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP

## Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 g
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	800×465×230 mm
Peso netto	11,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	12 kg
Peso lordo ca.	14 kg
Peso di spedizione	17,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

# KERN SXC 60K-3



In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

