

KERN TGC 150-2

KERN

Precisiezakweegschaal met groot edelstalen weegplateau en praktische tarraschaal



Maximale kruip (15 minuten)	40 mg
Maximale kruip (30 minuten)	80 mg
Tolerantie (% van [Max])	0,2%

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	100x130x18 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	81 mm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	4 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Bescherming IP - complete unit	-

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	2xCR2032
Type batterij/accu	Li-metaal
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij capaciteit	210 mAh
Batterij oplaadtijd	8,75 h
Batterij bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8,75 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	22 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	80 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	90 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	TGC

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	150 g
Weegbereik [Max] (ct)	750 ct
Afreesbaarheid [d]	0,01 g
Afreesbaarheid karaat [d] (ct)	0,05 ct
Resolutie	15.000
Linearisatie	± 0,3 g
Reproduceerbaarheid	0,2 g
Tarrabereik	150 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Eenheden	g
	gn
	dwt
	ozt
	ct
	oz

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 g (M2); 100 g (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	50 g; 60 g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g

KERN TGC 150-2

KERN

Precisiezakweegschaal met groot edelstalen weegplateau en praktische tarraschaal

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	142×195×30 mm
Nettogewicht	0,152 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,209 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

