

KERN TU 80-0.01US

Premium ultrasone materiaaldiktemeter

KERN



| | |
|--|-------------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 132×76×32 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 130×76×32 mm |
| Materiaal behuizing | gegoten aluminium |
| Kabellengte | 0,9 m |

Funcities

| | |
|------------|------------|
| Interfaces | USB-Device |
|------------|------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Batterij |
| Batterij | 2×1.5 V AA |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterij capaciteit | 3.000 mAh |
| Batterij spanning | 1,5 V |
| Batterij oplaadtijd | 100 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -30 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 70 °C |

Verpakking & verzending


| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 315×245×85 mm |
| Nettogewicht | 0,4975 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,8 kg |
| Verzendgewicht | 1,6105 kg |

Diensten

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie | 961-113 |
|---------------------------------------|---------|

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

| | |
|------------------|---|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Materiaaldiktemeter |
| Productgroep | Ultrasone materiaaldiktemeter Pulse-Echo methode |
| Productfamilie | TU-US |

Meetsysteem

| | |
|---|------------|
| Eenheden | mm inch |
| Tolerantie (% van [Max]) | 0,5% |
| Afreesbaarheid materiaaldikte [d] (mm) | 0,01 mm |
| Geluidssnelheid - [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Geluidssnelheid - [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Materiaaldikte echo - pols [Min] (mm) | 0,75 mm |
| Materiaaldikte echo - pols [Max] (mm) | 80 mm |
| Meetkop diameter | 6 mm |
| Meetkop meetfrequentie | 7 MHz |
| Intern gegevensgeheugen: Aantal waargroepen | 20 |
| Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden | 100 |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|--------------|-----|
| Type display | LCD |
|--------------|-----|

Ontwerp

| | |
|--------------------|--------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 132×76×32 mm |
|--------------------|--------------|