


# KERN UID 1500K-1DM

**KERN**

Balança de paletes de alcance múltiplo com uma multiplicidade de interfaces, opcionalmente com aferição



Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1 kg; 2,5 kg
Célula de pesagem tipo	KELI-SQB-750kg
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

## Homologação

Sinal CE	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,2 kg; 0,5 kg
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD
Ecrã tamanho	110×35 mm
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	25 mm
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

## Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	1190×840×110 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material superfície de pesagem	aço com revestimento de pótermoendurecido
Material plataforma	aço, revestido a pó
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	1195×840 mm
Comprimento do cabo	5 m
Visor comprimento do cabo	5 m
Comprimento permitido do cabo visor [Max]	15 m
Material célula(s) de carga	aço ligado
Células de carga - número	4
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Suporte de parede	✓
Coluna inclinação	✓

## Funções

Número de teclas para operação	4
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min off 5 min

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de paletes
Família de produto	UID

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de gama múltipla
Número de campos de pesagem	2
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	600 kg; 1500 kg
Leitura [d]	0,2 kg; 0,5 kg
Resolução	3.000, 3.000
Linearidade	± 0,6 kg; 1,5 kg
Reprodutibilidade	0,2 kg; 0,5 kg
Zona de tara	-1500 kg

Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg g lb oz PCS tj HJ

Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Peso mínimo [Min]	4 kg; 10 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	1500 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	1000 kg
Tempo transitório	4 s
Tempo de aquecimento	10 min; 10 min

# KERN UID 1500K-1DM

**KERN**

Balança de paletes de alcance múltiplo com uma multiplicidade de interfaces, opcionalmente com aferição

	30 min 15 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off 5 min 30 min 15 min
Indicação de hora	✓
Função de tarar	manual (uma vez)
Função Hold	✓
Determinação de percentagens	✓
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Memória alibi	memória interna opcional
Memória alibi - número de locais de memória	250.000
Interfaces	RS-232 de série Ethernet (opcional, factory) USB (opcional, factory) WiFi (opcional, factory) Memória Alibi (opcional, factory) USB-Host/Master (opcional, factory) Ficha para aferição (opcional, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory)
Protecção IP - ecrã	IP65
Protecção IP - célula de carga	IP67

## Contagem

Possível quantidade de referência 10, 20, 50, 100, 200

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max] 12 V DC, 1000 mA

Fonte de alimentação por ficha tipo Dispositivo para rede com ficha

Fonte de alimentação fornecida Unidade de fornecimento de energia

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento EURO  
UK  
US

Acumulador opcional Acumulador opcional - interno

Acumulador tiempo de carga 3 h

Acumulador tempo de operação - con retroiluminación 26 h

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación 43 h

Bateria sem bateria

Tipo de bateria / acumulador Pb

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Min] 10 %

Humidade ambiente [Max] 95 %

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N) 2 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 1240×890×250 mm

Peso líquido 44 kg

Método de envio Transportadoras

Peso líquido aprox. 44 kg

Peso bruto aprox. 65 kg

Peso de envio 65 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem 961-250

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação) 965-230

Número do artigo para calibração DAkS 963-130

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

# KERN UID 1500K-1DM



Balança de paletes de alcance múltiplo com uma multiplicidade de interfaces, opcionalmente com aferição

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

